

Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 63/8mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215575 63/8
GTIN	4045197409386
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
-------------------------------------	-------------

Ø rezila D_c	63 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Število rezil Z	8
Kot rampe α_{maks}	0,3 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,7 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	57,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	123 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	124 mm
Serija	Softcut®
Ø D_3	60 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219826

