

Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z navojem, Ø D/
število rezil Z: 25/3mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215570 25/3
GTIN	4045197409232
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
\varnothing rezila D_c	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Vpenjalni navoj M	M12

Ø D ₂	20,7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Število rezil Z	3
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	1,9 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	47 mm
Kot rampe α _{maks}	0,88 stopinj
Dolžina rampe L za α _{maks}	19,5 mm
Serija	Softcut®
Ø D ₃	22 mm
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219826
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2