

Električni podaljšek, 250 V, Tip: 15B



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081182 15B
GTIN	4003644002290
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44). Za grobo uporabo, odporen proti olju in kislinam, z gladko površino, odporno proti obrabi.

Zelo prilagodljiv oklepni kabel iz PU H07BQ-F 3G1,5.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Struktura kabla	3G1,5
Material kabla	Oklepni kabel
Tip	15B
Razred kabla	H07BQ-F
Dolžina kabla	15 m
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Značilnost blagovnega imena	250 V

Omrežna napetost	250 V
Vrsta izdelka	Podaljšek (kabelski)

Pribor

Sistem za obešanje kablov CableFix Tip L	081191 L
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip S	081191 S
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip XL	081191 XL