

**Garant****Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 5 mm, Ø D: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218562 125
GTIN	4045197647573
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

**Uporaba:**

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

**Rezervni del:**

Art. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP9**.

Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

**Tehnični opis**

Ø vratu d <sub>1</sub>	70 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	50 mm
efektivno število rezil Z <sub>ef</sub>	6
maksimalna globina zarez a <sub>e maks</sub>	23,7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SN.. 1103

Ø rezila D <sub>c</sub>	125 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	12
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1103
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219949