

Garant

GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90°, Držalo Weldon, Ø D / Zef: 25/3mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215577 25/3
GTIN	4045197455284
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s **specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP.**

Ne uporabljajte za izravnalno rezkanje in cirkularno pogrezanje!

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.

Tehnični opis

Ø držala D _s h6	25 mm
efektivno število rezil Z _{ef}	3
maksimalna globina rezanja a _{p,maks}	30 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	101 mm

Prevesna dolžina L ₁	45 mm
Ø rezila D _c	25 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1335..
Serija	Softcut®
Število rezalnih obračalnih ploščic	9
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219826
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2