

Yale

Nadomestna hidravlična cev HHC, Dolžina: 1 m



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086080 1
GTIN	4025092155687
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

S spojnim priključkom art. 086085 vel. M1 (na strani cilindra) in priključnim navojem 3/8-NPT (na strani črpalke). Zunanji Ø 14 mm; notranji Ø 6,3 mm (nazivna vrednost); razpočni tlak 2800 barov; minimalni polmer upogibanja R = 100 mm.

Vsi vgradni in sestavni delu ustrezajo **metričnim standardom**, kar znatno olajša vgradnjo in vzdrževanje pa tudi nabavo nadomestnih delov. **100 % združljivost** z vsemi hidravličnimi sistemi za 700 barov.

Napotek:

Zaprti sistemi so tovarniško montirani, napolnjeni in odzračeni.

Tehnični opis

Dolžina	1 m
Vrsta izdelka	Hidravlični pribor