

Yale

Hidravlična dvigalka JH, Nosilnost: 2t



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086045 2
GTIN	4025092162722
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Robustna konstrukcija z velikim podstavkom za stabilno postavitvev, z merilnikom in omejevalnikom tlaka. Mehko gibljiva ročica črpalke s prilegom za krmiljenje ventilov. Narebreni nastavek se lahko odvijne z dvigalko.

Tehnični opis

Maksimalna nosilnost	2 t
Višina hoda	115 mm
Minimalna vgradna višina	181 mm
Vrsta izdelka	Dvigalka za vozilo / dvigalka za stroje