



## HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, cilindrično držalo, $\varnothing D_c$ / število C/število rezil Z: 25/3mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 226480 25/3   |
| GTIN                  | 7291075313901 |
| Razred artikla        | 19D           |

### Opis

#### Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za rezalne obračalne ploščice št. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

### Tehnični opis

|  |           |
|--|-----------|
| Prevesna dolžina $L_1$                             | 25 mm     |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$ | 46,4 mm   |
| Število rezil Z                                    | 3         |
| $\varnothing$ rezila $D_c$                         | 25 mm     |
| $\varnothing$ držala $D_s$ h6                      | 25 mm     |
| Serija   | HELI3MILL |
| $\varnothing D_3$                                  | 21 mm     |
| Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$                 | 159,9 mm  |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$ | 49 mm     |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$                  | 3,4 mm    |

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$ | 120 mm                 |
| primerna obračalna rezalna ploščica  | TP..1003..             |
| Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$     | 2,9 stopinj            |
| Oznaka proizvajalca                  | HM390 ETP D25-3-C25-10 |
| Izvedba držala                       | cilindrično držalo     |
| Nastavni kot $\kappa$                | 90 stopinj             |
| Uporaba za rezkanje                  | Poševno pogrezanje     |
| Uporaba za rezkanje                  | Pogrezanje             |
| Uporaba za rezkanje                  | Pogrezanje             |
| z notranjim hlajenjem                | da                     |
| Strategija odrezovanja               | HPC                    |
| Vrsta izdelka                        | Kotni rezkar           |

## Pribor

|   |          |
|---|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 1 | 229695 1 |
|---|----------|