

Garant**Kolutni rezkar s prstanom Širina ap = 6 mm, Ø D: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218564 50
GTIN	4045197462459
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Kolutni rezkar iz robustnega specialnega jekla za zmanjšanje vibracij.

Uporaba:

Za rezkanje utorov in zarez. Možnost uporabe za ravno ali neravno dno utora.

Rezervni del:

Art. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ št. **211750 vel. 2,2** z rezilom št. **674252 vel. IP15**.

Kolutni rezkar, dobavljiv do Ø D = 200 mm.

Tehnični opis

Ø vratu d ₁	32 mm
Ø rezila D _c	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SNHX
Dolžina vratu L ₁	15 mm
efektivno število rezil Z _{ef}	2

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$	8,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	4
Izvedba držala	z izvrtino
z notranjim hlajenjem	ne
Zamenjava orodja	PowerCard
ISO-oznaka obračalne ploščice	SN.. 1203
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219950