



## HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, $\emptyset$ Dc/številoC/število rezil Z: 125/9mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226490 125/9
GTIN	7291075313130
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	0,5 stopinj
Število rezil Z	9
Serija	HELI3MILL
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{\text{maks}}$	249 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	3,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TD..1505..
$\varnothing D_3$	120,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	245 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	125 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	1501,11 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	40 mm
Oznaka proizvajalca	HM390 FTD D125-9-40-15
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 2	229696 2
--	----------