



## HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, $\emptyset$ Dc/številoC/število rezil Z: 40/4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Tehnični opis

Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	2 stopinj
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
$\emptyset D_3$	35,6 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{\text{min}}$	75 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	4 mm

Število rezil Z	4
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	375,13 mm
Ø rezila $D_c$	40 mm
Serija	HELI3MILL
primerna obračalna rezalna ploščica	TD..1505..
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	79 mm
Oznaka proizvajalca	HM390 FTD D040-4-16-15
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 1	229696 1
--	----------