



HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, $\varnothing D_c$ /številoC/število rezil Z: 63/5mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 226490 63/5 |
| GTIN | 7291075313314 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Tehnični opis

| | |
|---|------------|
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$ | 121 mm |
| Serija | HELI3MILL |
| \varnothing rezila D_c | 63 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | TD..1505.. |
| $\varnothing D_3$ | 58,6 mm |

| | |
|---|------------------------|
| Število rezil Z | 5 |
| Kot rampe α_{maks} | 1,2 stopinj |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 625,39 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 3,8 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 125 mm |
| \varnothing vpenjalne izvrtine | 22 mm |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 45 mm |
| Oznaka proizvajalca | HM390 FTD D063-5-22-15 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 2 | 229696 2 |
|--|----------|