



## DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, $\emptyset$ Dc/številoC/število rezil Z: 80/8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222500 80/8
GTIN	7291075311402
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijahnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..
Serija	DOVEIQMILL
maksimalni zunanji $\emptyset$ D <sub>maks</sub>	89,4 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	50 mm
maksimalna globina rezanja a <sub>p,maks</sub>	4,6 mm

Število rezil Z	8
Ø rezila D <sub>c</sub>	80 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D080-08-27-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 4	229695 4
---	----------