


SYHU 0704ADN-P, IC28, Tip: ALU

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Razred artikla	19A

Opis
Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Debelina ploščice E	4,76 mm
Podajanje f_z na zob	0,25 mm
Radij rezila	0,8 mm
Serijska	DOVEIQMILL
Geometrija	ADN-P
Oznaka proizvajalca	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
ISO-oznaka obračalne ploščice	SYHU 0704ADN-P

Zvrst	IC28
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	500 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	480 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		