



## NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje, Cilindrično držalo, $\varnothing D_c$ / število C/število rezil Z: 25/3mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Tehnični opis

Prevesna dolžina $L_1$	35 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	5 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	25 mm
Število rezil Z	3
Serija	NEODO
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	120 mm
$\varnothing$ držala $D_s$ h6	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SZ.U0804..
Oznaka proizvajalca	S890 ESZ D25-3-C25-R08

Izvedba držala	Cilindrično držalo
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 3	229696 3
--	----------