



## HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, $\emptyset$ Dc/številoC/število rezil Z: 63/6Smm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226490 63/6S
GTIN	7291075313291
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

### Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	3,8 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{\min}$	121 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	625,39 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\emptyset D_{\max}$	125 mm
$\emptyset D_3$	58,6 mm

Število rezil Z	6
Ø rezila D <sub>c</sub>	63 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	45 mm
Kot rampe α <sub>maks</sub>	1,2 stopinj
Serija	HELI3MILL
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TD..1505..
Oznaka proizvajalca	HM390 FTD D063-6-27-15
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delna Tip 2	229696 2
---	----------