



NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje, Držalo Weldon, $\varnothing D_c$ / število C/število rezil Z: 25/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225751 25/3
GTIN	7291075481631
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

\varnothing držala D_s h6	25 mm
\varnothing rezila D_c	25 mm
Število rezil Z	3
Celotna dolžina L_{celotna}	95 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	5 mm
Prevesna dolžina L_1	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SZ.U0804..
Serijska	NEODO
Oznaka proizvajalca	S890 ESZ D25-3-W25-R08

Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delna Tip 3	229696 3
---	----------