



HELISLOT kolutni rezkar s prirobnico, \varnothing DC / Zeff: 100/10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

Dolžina vratu L_1	26,5 mm
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
maksimalna globina zarez $a_{e \text{ maks}}$	26 mm
Serija	HELISLOT
\varnothing rezila D_c	100 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm

efektivno število rezil Z_{ef}	10
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Širina zareze a_p	14 mm
Oznaka proizvajalca	FDN D100-14-27-XN13
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------