



Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, z navojem, \varnothing Dc/številoC/število rezil Z: 35/5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221104 35/5
GTIN	7291075393330
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnični opis

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	62,6 mm
Dolžina rampe L za α_{\max}	46,87 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..
Število rezil Z	5
Kot rampe α_{\max}	1,1 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,8 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
\varnothing rezila D_c	32 mm

z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	69 mm
Serija	LOGIQ4FEED
Vpenjalni navoj M	M16
$\varnothing D_3$	27,6 mm
Oznaka proizvajalca	FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 2	229695 2
---	----------