



## NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje, z izvrtino, $\varnothing D_c$ /številoC/ število rezil Z: 125/18mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225760 125/18
GTIN	7291075440171
Razred artikla	19D

### Opis

#### Izvedba:

Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

#### Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SZ.U0804..
$\varnothing$ rezila $D_c$	125 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	5 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	40 mm
Število rezil Z	18
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	50 mm

Serijska	NEODO
Oznaka proizvajalca	S890 FSZ D125-18-40-R08
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

---

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 3	229696 3
--	----------