



NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje, z izvrtino, $\varnothing D_c$ /številoC/ število rezil Z: 32/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225760 32/4
GTIN	7291075460452
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

\varnothing rezila D_c	32 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	16 mm
Število rezil Z	4
maksimalna globina rezanja $a_{p, maks}$	5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SZ.U0804..
Celotna dolžina $L_{celotna}$	32 mm

Serijska	NEODO
Oznaka proizvajalca	S890 FSZ D032-04-16-R08
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 3	229696 3
--	----------