



NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje, z izvrtino, $\varnothing D_c$ /številoC/ število rezil Z: 40/5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225760 40/5
GTIN	7291075440072
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	35 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	16 mm
Serijska	NEODO
primerna obračalna rezalna ploščica	SZ.U0804..
\varnothing rezila D_c	40 mm

Število rezil Z	5
Oznaka proizvajalca	S890 FSZ D040-05-16-R08
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil z notranjim hlajenjem	neenakomerna da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delna Tip 3	229696 3
---	----------