



DOVEIQMILL rezkar za plano rezkanje, z izvrtino, \varnothing Dc/številoC/število rezil Z: 100/7mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222500 100/7
GTIN	7291075311419
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Izjemno stabilen sistem za plano rezkanje. Rezne obračalne ploščice so pritrjene z vijahnim vpenjanjem in dodatno pritrditvijo v ležišče plošče v obliki lastovičjega repa. Zaradi pozitivnega aksialnega položaja vgradnje plošč je rez zelo mehak, kar zagotavlja najboljše lastnosti površine. Največja **gospodarnost** zaradi rezalnih obračalnih ploščic z 8 rezili.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

\varnothing rezila D _c	100 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	32 mm
Serijska	DOVEIQMILL
primerna obračalna rezalna ploščica	SYHU0704..
maksimalni zunanji \varnothing D _{maks}	109,4 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Število rezil Z	7
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	4,6 mm
Oznaka proizvajalca	IQ845 FSY D100-07-32-R07
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	50 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezkarji za plano rezkanje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 4	229695 4
--	----------