



NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje, z izvrtino, \varnothing Dc/številoC/ število rezil Z: 63/10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	225760 63/10
GTIN	7291075440065
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SZ.U0804..
Število rezil Z	10
Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
\varnothing vpenjalne izvrtine	22 mm
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$	5 mm
Serija	NEODO

Ø rezila D _c	63 mm
Oznaka proizvajalca	S890 FSZ D063-10-22-R08
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 3	229696 3
--	----------