



NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje, z izvrtino, $\varnothing D_c$ /številoC/ število rezil Z: 80/8mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 225760 80/8 |
| GTIN | 7291075440126 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | SZ.U0804.. |
| \varnothing vpenjalne izvrtine | 27 mm |
| maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$ | 5 mm |
| Serijska | NEODO |
| \varnothing rezila D_c | 80 mm |
| Število rezil Z | 8 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Celotna dolžina L_{celotna} | 50 mm |
| Oznaka proizvajalca | S890 FSZ D080-08-27-R08 |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna Tip 3 | 229696 3 |
|--|----------|