

**SZMU 080408PNRMM, IC5600, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225800 ST900
GTIN	7291075460438
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,25 mm
Serija	NEODO
Tip	ST900
Debelina ploščice E	4,76 mm
Radij rezila	0,8 mm
Geometrija	PNR-MM

Oznaka proizvajalca	S890 SZMU 080408PNRMM IC5600
ISO-oznaka obračalne ploščice	SZMU 080408PNRMM
Zvrst	IC5600
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		