



HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje, z navojem, $\varnothing D_c$ /število C/število rezil Z: 25/3mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 226484 25/3 |
| GTIN | 7291075332803 |
| Razred artikla | 19D |

Opis

Izvedba:

Procesno zanesljiv sistem za kotno rezkanje za široko paleto uporab. Različice v dveh sistemskih velikostih z dolžino rezalnega roba 10 in 15 mm. Optimalno podprte rezalne obračalne ploščice Trigon v sedežu zagotavljajo prave 90-stopinjske rame. Idealno za vrtanje s krožnim rezkanjem in pri oševnem pogrezanju.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za rezalne obračalne ploščice št. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Tehnični opis

| | |
|--|-------------|
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$ | 49 mm |
| Celotna dolžina $L_{celotna}$ | 35 mm |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 159,9 mm |
| $\varnothing D_3$ | 21 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | TP..1003.. |
| \varnothing rezila D_c | 25 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 3,4 mm |
| Serija | HELI3MILL |
| Kot rampe α_{maks} | 2,9 stopinj |

| | |
|--|---------------------|
| Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$ | 46,4 mm |
| Število rezil Z | 3 |
| Vpenjalni navoj M | M12 |
| Oznaka proizvajalca | HM390 ETP D25-3-M12 |
| Izvedba držala | z navojem |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Uporaba za rezkanje | Pogrezanje |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|--|----------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 1 | 229695 1 |
|--|----------|