

**HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, Ø DC / Zeff: 160/18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227722 160/18
GTIN	7291075430806
Razred artikla	19D

Opis**Izvedba:**

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnični opis

efektivno število rezil Z_{ef}	18
Število rezalnih obračalnih ploščic	18
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Serija	HELISLOT
Celotna dolžina $L_{celotna}$	14 mm
maksimalna globina zarez $a_{e\ maks}$	51 mm

Ø rezila D_c	160 mm
Širina zareze a_p	10 mm
Oznaka proizvajalca	SDN D160-10-40-XN09
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 5-del. Tip 3	229695 3
--	----------