

**XNMU 090408-PNTN, IC5400, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227782 ST900
GTIN	7291075426908
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti za a_e max

Tehnični opis

Serijska	HELISLOT
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 090408-PNTN
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f_z	0,15 mm
Tip	ST900
Geometrija	PNTN

Oznaka proizvajalca	XNMU 090408-PNTN IC5400
Zvrst	IC5400
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	170 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		