



HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, Ø DC / Zeff: 100/10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Tehnični opis

Ø rezila D_c	100 mm
Širina zareze a_p	14 mm
maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$	23 mm
efektivno število rezil Z_{ef}	10
Število rezalnih obračalnih ploščic	10
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	18 mm
Serija	HELISLOT
Oznaka proizvajalca	SDN D100-14-32-XN13
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------