

**HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Razred artikla	19D

**Opis****Izvedba:**

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

**Rezervni del:**

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Tehnični opis**

Širina zareze $a_p$	14 mm
Ø rezila $D_c$	125 mm
maksimalna globina zareze $a_{e\text{ maks}}$	33 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Serija	HELISLOT
Število rezalnih obračalnih ploščic	12

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	18 mm
efektivno število rezil $Z_{\text{ef}}$	12
Oznaka proizvajalca	SDN D125-14-40-XN13
Izvedba držala	z izvrtino
Vrsta izdelka	Kolutni rezkar

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak Tip 1	229697 1
-----------------------	----------