

Garant

**GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° MTC, z izvrtino, Ø D/
število rezil Z: 100/12mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 215575 100/12 |
| GTIN | 4045197409416 |
| Razred artikla | 210 |

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje, z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. **Nova generacija** visokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo, za manjšo silo rezanja za MTC uporabo** pri **nestabilnih razmerah** ali **za vretena z manjšo pogonsko močjo**.

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, kot tudi nerjavnih.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Celotna dolžina L_{celotna} | 50 mm |
|--------------------------------------|-------|

| | |
|--|----------------------|
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219826 (8IP; 2,2 Nm) |
| Ø vpenjalne izvrtine | 32 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1335.. |
| Ø rezila D_c | 100 mm |
| Število rezil Z | 12 |
| Kot rampe α_{maks} | 0,18 stopinj |
| Vrtalno cirkularno rezkanje a_p | 2,1 mm |
| Dolžina rampe L za α_{maks} | 94,5 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min} | 197 mm |
| Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks} | 198 mm |
| Serijska | Softcut® |
| Ø D_3 | 97 mm |
| Izvedba držala | z izvrtino |
| Nastavni kot κ | 90 stopinj |
| Uporaba za rezkanje | Cirkularno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje |
| Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje |
| Delitev rezil | neenakomerna |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Strategija odrezovanja | MTC |
| Zamenjava orodja | PowerCard |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |

Pribor

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP | 674252 8IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne | 219826 |

