



Rezkar za velika podajanja LOGIQ4FEED, Držalo Weldon, \emptyset Dc/številoC/ število rezil Z: 32/5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Inovativen sistem rezkanja z visokim podajanjem za učinkovito grobo obdelavo – zlasti za obdelavo globokih votlin, npr. pri izdelavi orodij in kalupov ter v letalski in vesoljski industriji. Obračalna rezalna ploščica ima stransko rezilo, ki zagotavlja večjo rezalno zmogljivost pri potopitvi pod kotom.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Tehnični opis

Nastavitveni kot κ	17 stopinj
\emptyset rezila D_c	32 mm
\emptyset držala D_s, h_6	32 mm
$\emptyset D_3$	24,6 mm
Število rezil Z	5
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,8 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	42,97 mm
Serijska	LOGIQ4FEED
Kot rampe α_{maks}	1,2 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica	XNMU040310..

z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	63 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	56,6 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	150 mm
Prevesna dolžina L_1	80 mm
Oznaka proizvajalca	FFX4 ED32-5-080-W32-04
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice5-del. Tip 2	229695 2
---	----------