

**TPKT 1003PDR, IC845, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	TPKT 1003PDR
Serijska	HELI3MILL
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Podajanje $f_z$	0,13 mm
Radij rezila	0,8 mm
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TPKT 1003PDR IC845

Zvrst	IC845
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		