

**TPCT 1003PDR, IC830, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Serijska	HELI3MILL
Podajanje f_z	0,1 mm
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TPCT 1003PDR
Geometrija	PDR
Oznaka proizvajalca	HM390 TPCT 1003PDR IC830

Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		