

**SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \max} = 4,6$ mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Serijska	DOVEIQMILL
Debelina ploščice E	4,76 mm
Podajanje f_z na zob	0,2 mm
Geometrija	ADN-MM
Oznaka proizvajalca	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
ISO-oznaka obračalne ploščice	SYHU 0704ADN-MM

Zvrst	IC5400
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		