

HEDI

Energetski obesni razdelilnik za F, B, PL, CZ, Tip: 250AIR



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081143 250AIR
GTIN	4003644015795
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Izhodne vtičnice s samozapiralnimi pokrovi.

Kompakten obesni energetski razdelilnik z robustnim ohišjem, ojačanim z gumo, za prostorsko varčno in urejeno razdelitev napajalne napetosti oz. stisnjenega zraka.

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**.

- **Preprosta kabelska uvodnica z natezno razbremenitvijo.**
- **Uho za obešanje in masiven kavelj za orodje.**
- **Zaščita pred brizgajočo vodo IPX4.**

2x1/4-colska priključka za cev za stisnjen zrak, dolžina cevi za stisnjeni zrak 2,5 m.

Napotek:

Energetski obesni razdelilniki s priključkom za Ethernet po ponudbi.

Tehnični opis

Širina	227 mm
Višina	305 mm
Nazivna moč	9,5 kW

Primerno za države	F; B; PL; CZ
Tip	250AIR
Globina	212 mm
Število vtičnic 400 V/16 A	1
Število vtičnic 250 V	6
Število priključkov za stisnjeni zrak	2
Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	E
Vrsta izdelka	Energetski razdelilniki