


TPKR 100304PDR-HM, IC830, Tip: INOX

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	226508 INOX
GTIN	7291075313871
Razred artikla	19A

Opis
Izvedba:

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	TPKR 100304PDR-HM
Serijska	HELI3MILL
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Podajanje f_z	0,1 mm
Radij rezila	0,4 mm
Geometrija	PDR-HM
Oznaka proizvajalca	HM390 TPKR 100304PDRHM IC830

Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	110 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		