

**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za a_e max

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serijska	HELISLOT
Podajanje f_z	0,1 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 130608PNN-MM
Radij rezila	0,8 mm
Tip	ST1400
Geometrija	PNN-MM

Oznaka proizvajalca	XNMU 130608PNN-MM IC830
Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		