

**SZMU 080412PNRMM, IC845, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225802 ST900
GTIN	7291075440041
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

**Tehnični opis**

Serija	NEODO
Tip	ST900
Debelina ploščice E	4,76 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,25 mm
Radij rezila	1,2 mm
Geometrija	PNR-MM

Oznaka proizvajalca	S890 SZMU 080412PNRMM IC845
ISO-oznaka obračalne ploščice	SZMU 080412PNRMM
Zvrst	IC845
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		