

**XNMU 040310HP, IC840, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221202 INOX
GTIN	7291075393477
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 4 rezalnimi robovi. S stranskim rezilom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serija	LOGIQ4FEED
Podajanje f_z	0,8 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\max}$	1,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 040310HP
Tip	INOX
Radij rezila	1 mm
Geometrija	HP

Oznaka proizvajalca	FFX4 XNMU 040310HP IC840
Zvrst	IC840
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
Inconel	pogojno primerno	25 m/min	S
mokro maks.	primerno		