


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Orientacijske vrednosti za a_e max

Tehnični opis

Tip	INOX
Podajanje f_z	0,1 mm
Radij rezila	0,8 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 130608PNN-MM
Serijska	HELISLOT
Geometrija	PNN-MM

Oznaka proizvajalca	XNMU 130608PNN-MM IC330
Zvrst	IC330
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		