


**SYHU 070400N-MM, IC830, Tip: ST1400**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	222514 ST1400
GTIN	7291075311815
Razred artikla	19A

**Opis**
**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 rezalnimi robovi. Velik plano posnet rob za visoko kakovost površine. Pozitiven vpenjalni kot za optimalno lomljenje odrezkov.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D/a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,18 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Serijska	DOVEIQMILL
Geometrija	ADN-MM
Oznaka proizvajalca	IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
ISO-oznaka obračalne ploščice	SYHU 070400N-MM

Zvrst	IC830
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		