


**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227744 S
GTIN	7291075311303
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za a_e max

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Podajanje f_z	0,15 mm
Tip	S
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 130608PNN-MM
Serijska	HELISLOT
Radialna rezila	0,8 mm
Geometrija	PNN-MM

Oznaka proizvajalca	XNMU 130608PNN-MM IC380
Zvrst	IC380
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 50 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	pogojno primerno	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	primerno	45 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		