

**XNMU 043010HP, IC716, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	221204 S
GTIN	7291075452334
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 4 rezalnimi robovi. S stranskim rezilom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8 \text{ mm}$.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 043010HP
Serijska	LOGIQ4FEED
Podajanje f_z	0,4 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\max}$	1,8 mm
Tip	S
Radij rezila	1 mm
Geometrija	HP

Oznaka proizvajalca	FFX4 XNMU 040310HP IC716
Zvrst	IC716
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	30 m/min	S
mokro maks.	primerno		