

**SZMU 080408PNRMM, IC830, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Razred artikla	19A

**Opis****Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Orientacijske vrednosti uporabe za  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$  mm.

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,2 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Serija	NEODO
Radij rezila	0,8 mm
Tip	ST1400
Geometrija	PNR-MM

Oznaka proizvajalca	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
ISO-oznaka obračalne ploščice	SZMU 080408PNRMM
Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	190 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	150 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		