

**XNMU 130608PNTN, IC810, Tip: GGG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Orientacijske vrednosti za a_e max

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 130608PNTN
Serija	HELISLOT
Tip	GGG
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f_z	0,15 mm
Geometrija	PNTN

Oznaka proizvajalca	XNMU 130608PNTN IC810
Zvrst	IC810
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
GG	pogojno primerno	300 m/min	K
GGG	primerno	240 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		