

**SZHU 080408PNR, IC882, Tip: S****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225807 S
GTIN	7291075460360
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serija	NEODO
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice E	4,76 mm
Tip	S
Podajanje f_z na zob	0,12 mm
Geometrija	PNR

Oznaka proizvajalca	S890 SZHU 080408PNR IC882
ISO-oznaka obračalne ploščice	SZHU 080408PNR
Zvrst	IC882
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	45 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		