

**XNMU 090408-PNTN, IC830, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za a_e max

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Serija	HELISLOT
Tip	INOX
ISO-oznaka obračalne ploščice	XNMU 090408-PNTN
Podajanje f_z	0,1 mm
Geometrija	PNTN

Oznaka proizvajalca	XNMU 090408-PNTN IC830
Zvrst	IC830
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm ²	primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		