


**SZMU 080412PNTR, IC5100, Tip: GG****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225809 GG
GTIN	7291075440027
Razred artikla	19A

Opis**Izvedba:**

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Posebna geometrija rezanja za mehko rezanje za zmanjšanje porabe energije med obdelavo.

Napotek:

Orientacijske vrednosti uporabe za $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Serijska	NEODO
Tip	GG
Debelina ploščice E	4,76 mm
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f_z na zob	0,25 mm
Geometrija	PNTR

Oznaka proizvajalca	S890 SZMU 080412PNTR IC5100
ISO-oznaka obračalne ploščice	SZMU 080412PNTR
Zvrst	IC5100
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
GG	primerno	300 m/min	K
GGG	pogojno primerno	240 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		